

LOVOT

シリコントレー

つくり方

①蓋をしっかりとしめる



②穴へ液体を入れ冷蔵庫で凍らせる



③蓋を外し優しく取り出す



（お手入れのしかた）

- 本品は水洗いできます。簡単な汚れは柔らかい布で拭き取ってから水で洗い流してください。
- 汚れや水分が付いたまま放置したり、長時間水に漬けたままにしないでください。液け置き洗いはお止めください。
- 手洗いの際はスポンジや柔らかい布に、食器用中性洗剤をつけぬるま湯で洗ってください。
- 洗った後は自然に乾燥させてください。
- 食器用洗浄機のご使用も可能です。

【注意事項】

- 本来の使用用途以外には決して使用しないでください。
- ご使用になる前に必ず洗浄してください。
- 研磨剤入りスポンジ、金属たわし、クレンザー等での洗浄はしないでください。
- 漂白剤のご使用はお止めください。
- 落としたり、乱暴な扱いにより破損することがあります。
- ヒック等、先のとがったものでトレーを突き刺さないでください。
- 爪やひび割れ、カガキ等した場合はご使用をおやめください。
- 空焚きや直火での使用は絶対にしないでください。
- 火のそばなど、高温になる場所に置かないでください。
- 平で安定した場所で使用ください。
- 強い力をかけないでください。変形や破損の原因になります。
- シリコン特有のにおいがある場合がありますが、徐々ににおいが弱くなります。食品衛生上の問題はありません。
- 色の濃い液体を入れて長時間使用されますとにおいや色素で着色する場合があります。
- 変形することがありますので煮沸消毒はしないでください。
- 直射日光は色落ちや変色の原因となりますのでご注意ください。
- 乳幼児の手の届くところに保管しないで下さい。

【規格】

サイズ・容量 本体サイズ：
約幅 11×高さ 16×奥行 4.5cm
本体重量 143g

■生産地：中国
■素材・成分：シリコーンゴム
■パッケージ：PP、紙

【仕様】

- ・冷凍時間の目安：例 製氷の場合（家庭用の冷凍庫）約 8～10 時間
※使用状況により異なります。
- ・前冷温度：-40℃
- ・耐熱温度：230℃



LOVOTコンシェルジュ
https://help.lovot.life/troubleshoot/
電話番号 0800-333-0880

発売元：GROOVE X 株式会社
東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3住友不動産浜町ビル

食器洗い乾燥機使用時の注意

- 本品を重ね置きしないでください。変形する恐れがあります。
- 本品を食器洗い乾燥機のヒーター部分に落とさないでください。発煙等の原因となります。
- 食器洗い乾燥機の表示および説明書を充分に確認の上ご使用ください。



外紙 紙

LGUOT-97-ZJU

税込 ¥2970



4 580851 181807